

Garant**ER felfogó anya High Speed, ER-hez: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309610 32
GTIN	4045197291998
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Anya bevonattal: A kisebb súrlódási tényező és a **nagyobb szorítóerő**, valamint a nagy kopás- és korrózióállóság érdekében. **Hornyokkal.**

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Opcionális tartozék:

ER szorítókulcs 309680 – 309740 sz. Egyoldalvas villáskulcs (16-os mérethez), 613300 sz. 25-ös méret

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Műszaki leírás

ER-hez	32 mm
Menet	M40×1,5
Teljes hossz L	23 mm

Max. meghúzási nyomaték	180 Nm
Külső Ø D	50 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Termék fajtája	Felfogó anya

Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 32	309680 32
ER szorítókulcs1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 32	309700 32