

**Szorítóvas sima, SK 65, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 38mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329930 38
GTIN	2050001072818
Árucikk kategória	33H

Leírás**Kivitel:**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

Műszaki leírás

Befogási Ø	38 mm
Befogófelület	Sima
Keménység	60 HR

Profil	kerek
Hossz L	53 mm
Kivitel	rövidebb előrész
Befogó	SK 65
Termék fajtája	Befogófej sima