

**Szorítóvas sima, SK 65, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329930 40
GTIN	2050001072832
Árucikk kategória	33H

**Leírás****Kivitel:**

Sima kivitel finommegmunkáláshoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

**Felhasználás:**

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

**Figyelem:**

**<strong>Szorítóvasak </strong>és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

**Műszaki leírás**

Befogási Ø	40 mm
Keménység	60 HR
Profil	kerek

Befogófelület	Sima
Hossz L	53 mm
Kivitel	rövidebb előrész
Befogó	SK 65
Termék fajtája	Befogófej sima