



## Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy, Tokmány típus: 100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	314400 100
GTIN	4019208034539
Árucikk kategória	33R

### Leírás

**Kivitel:**

**Mart** felfekvő felület, **nem barnított.**

**Felhasználás:**

Edzett alappofákra történő felcsavarozáshoz.

**Alapanyag:**

16 MnCr5

**Alkalmazható:**

**310505; 310655; 310705 sz. négyfóás esztergatokmányokhoz.**

**Figyelem:**

- **A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.**
- **Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.**

### Műszaki leírás

Furattávolság b	24 mm
Tokmány típus	100 mm
Horonyszélesség D	7,96 mm
Hossz L	53 mm
Magasság H	30 mm
Bordahossz A	9,49 mm

Hozzávaló színekód	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmány pofák