



## Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy, Tokmány típus: 140mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	314400 140
GTIN	4019208035482
Árucikk kategória	33R

### Leírás

**Kivitel:**

**Mart** felfekvő felület, **nem barnított.**

**Felhasználás:**

Edzett alappofákra történő felcsavarozáshoz.

**Alapanyag:**

16 MnCr5

**Alkalmazható:**

**310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.**

**Figyelem:**

- **A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.**
- **Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.**

### Műszaki leírás

Hossz L	74 mm
Horonyszélesség D	7,96 mm
Furattávolság b	38,1 mm
Bordahossz A	12,67 mm
Tokmány típus	140 mm
Más tokmány típushoz is megfelelő	160 mm

Magasság H	42 mm
Hozzávaló színekód	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmány pofák