



Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy, Tokmány típus: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	314400 200
GTIN	4019208035499
Árucikk kategória	33R

Leírás

Kivitel:

Mart felfekvő felület, **nem barnított.**

Felhasználás:

Edzett alappofákra történő felcsavarozáshoz.

Alapanyag:

16 MnCr5

Alkalmazható:

310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

Figyelem:

- **A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.**
- **Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.**

Műszaki leírás

Tokmány típus	200 mm
Horonyszélesség D	7,96 mm
Magasság H	43 mm
Hossz L	87 mm
Bordahossz A	12,67 mm
Furattávolság b	44,45 mm

Hozzávaló színekód	Röhm spirálmenetes esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmány pofák