

**Szorítóvas Keresztrecézéssel, SK 65, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329932 8
GTIN	2050001072863
Árucikk kategória	33H

Leírás**Kivitel:**

Keresztrecézéssel nyers anyagokhoz, kis Ø.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és **speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

Műszaki leírás

Befogási Ø	8 mm
Befogófelület	Keresztrecézés
Keménység	60 HR

Profil	kerek
Hossz L	58 mm
Befogó	SK 65
Termék fajtája	Befogófej sima