



Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, HSK-A 100, Befogási Ø D1: 6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	307525 6
GTIN	2050001653482
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- RFID / Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
- Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

WTE ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

Műszaki leírás

Menet M	M5
L ₃	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	75 mm

Ø D ₂	26 mm
Befogási Ø D ₁	6 mm
Külső Ø D	50 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/307525-6>