



## Hidroplasztikus szerszámbefogó radiális állítás, HSK-A 63, Befogási Ø D1: 25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	307514 25
GTIN	2050001700964
Árucikk kategória	33W

### Leírás

#### Kivitel:

- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Radiális szerszámhossz beállítással.

#### Felhasználás:

- **Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).**
- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.**

#### Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

WTE ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

#### Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendeléssel!

### Műszaki leírás

Befogási Ø D <sub>1</sub>	25 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	53 mm
Állítási út V	10 mm

Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Hengeres tisztítóMűanyag Csap Ø 25 mm	343720 25
---------------------------------------	-----------