



Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, HSK-F 63, Befogási Ø D1: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	307518 25
GTIN	
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
- RFID / Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

- Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
- Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

Különleges tartozék:

Közperselyek 302135 – 302180 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

WTE ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

Műszaki leírás

Ø D ₂	57 mm
L ₃	62 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Befogási Ø D ₁	25 mm
Menet M	M16×1

Külső Ø D	53 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-F 63
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	F
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hengeres tisztítóMűanyag Csap Ø 25 mm

343720 25