



HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához, DI16, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	309666 8
GTIN	2050001705013
Árucikk kategória	34F

Leírás

Kivitel:

Mini = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.

MiniSchlank = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.

Kúpos = minden „C” méret.

Standard = minden más méret.

Vulkanizált **nagynyomású tömítőgyűrűk** 80 bar-ig.

0,5 mm befogási Ø áthidalás (+ 0,4 / - 0,1).

Figyelem:

FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

· **0,5 mm emelkedésű tömítőgyűrűk külön ajánlatkérésre.**

· **DI40 tömítőgyűrű külön ajánlatkérésre.**

Nem kompatibilis más tömítőgyűrű rendszerekkel!

Műszaki leírás

Befogási Ø	8 mm
------------	------

Sorozat	Centro P
Típushoz	D116
Külső Ø D	12,6 mm
Magasság L	2 mm
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó tartozékok