

FAHRION®
FAHRION® QUALITÄT WERKZEUGE**HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához, DI16, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309666 9
GTIN	2050001705020
Árucikk kategória	34F

Leírás**Kivitel:****Mini** = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.**MiniSchlank** = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.**Kúpos** = minden „C” méret.**Standard** = minden más méret.Vulkanizált **nagynyomású tömítőgyűrűk** 80 bar-ig.

0,5 mm befogási Ø áthidalás (+ 0,4 / - 0,1).

Figyelem:**FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!**

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anyá nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

· **0,5 mm emelkedésű tömítőgyűrűk külön ajánlatkérésre.**· **DI40 tömítőgyűrű külön ajánlatkérésre.****Nem kompatibilis más tömítőgyűrű rendszerekkel!****Műszaki leírás**

Befogási Ø	9 mm
------------	------

Sorozat	Centro P
Típushoz	D116
Külső Ø D	12,6 mm
Magasság L	2 mm
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó tartozékok