



## Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel, SK 65, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 20mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 329934 20     |
| GTIN              | 2050001072986 |
| Árucikk kategória | 33H           |

### Leírás

#### Kivitel:

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

#### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

#### Figyelem:

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

Más kúpméretek, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

### Műszaki leírás

|            |       |
|------------|-------|
| Befogási Ø | 20 mm |
| Profil     | kerek |

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Befogófelület  | Kereszt- és hosszanti recézés |
| Keménység      | 60 HR                         |
| Hossz L        | 58 mm                         |
| Befogó         | SK 65                         |
| Termék fajtája | Befogófej sima                |