

**FAHRION®**  
FAHREZEUGE FÜR DIE INDUSTRIE**CENTRO P ER felfogó anya HP tömítőgyűrűkhöz, CP típus ER-hez: 16MSDI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309665 16MSDI
GTIN	2050001705518
Árucikk kategória	34F

**Leírás****Kivitel:****Mini** = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.**MiniSchlank** = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.**Kúpos** = minden „C” méret.**Standard** = minden más méret.CP ER-felfogó anyák, **HP tömítőgyűrűkhöz.****Alkalmazható:**

FAHRION CENTRO P ER szorítópatronos befogó és FAHRION HDC ER szorítópatronos befogó.

**Figyelem:****FAHRION rendszerű** CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk **nem alkalmasak más rendszerekhez!**

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anya nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Csak a névleges méret fogható be (nincs átfogás!)

Befogási tartomány: 1 - 10 mm

Teljes hossz L: 23,9 mm

Külső Ø D: 22 mm

Max. meghúzási nyomaték: 30 Nm

Menet: Tr20×1

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	23,9 mm
Max. meghúzási nyomaték	30 Nm
Befogási tartomány	1 - 10 mm
Külső Ø D	22 mm
Sorozat	Centro P
Menet	Tr20×1
Termék fajtája	Felfogó anya