

**FAHRION®**  
FAHRION® QUALITÄTSWERKZEUGE**HP tömítőgyűrű CENTRO P ER felfogó anyához, DI16, Befogási Ø (1 mm emelkedéssel): 5mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 309666 5      |
| GTIN              | 2050001704986 |
| Árucikk kategória | 34F           |

**Leírás****Kivitel:****Mini** = minden „M” méret, extrém karcsú felépítésű.**MiniSchlank** = „MS” méret, szuper extrém karcsú felépítésű.**Kúpos** = minden „C” méret.**Standard** = minden más méret.Vulkanizált **nagynyomású tömítőgyűrűk** 80 bar-ig.

0,5 mm befogási Ø áthidalás (+ 0,4 / - 0,1).

**Figyelem:****FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!**

A FAHRION CENTRO P HDC típusú ER felfogó anyá nem alkalmas a standard CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

· **0,5 mm emelkedésű tömítőgyűrűk külön ajánlatkérésre.**· **DI40 tömítőgyűrű külön ajánlatkérésre.****Nem kompatibilis más tömítőgyűrű rendszerekkel!****Műszaki leírás**

|            |      |
|------------|------|
| Befogási Ø | 5 mm |
|------------|------|

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Sorozat        | Centro P                          |
| Típushoz       | D116                              |
| Külső Ø D      | 12,6 mm                           |
| Magasság L     | 2 mm                              |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó tartozékok |