



Szorítóvas Kereszt- és hosszanti recézéssel, SK 65, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 28,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	329934 28,5
GTIN	2050001076199
Árucikk kategória	33H

Leírás

Kivitel:

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es ill. 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfesztítésnél.

Figyelem:

Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre!**

Műszaki leírás

Befogási Ø	28,5 mm
Profil	kerek

Befogófelület	Kereszt- és hosszanti recézés
Keménység	60 HR
Hossz L	58 mm
Befogó	SK 65
Termék fajtája	Befogófej sima