



Nagy teljesítményű csiszolóolaj koncentrátum, Tartalom: 5l



Rendelési adatok

Rendelés száma	084270 5
GTIN	2050000966699
Árucikk kategória	08J

Leírás

Kivitel:

Klór-, formaldehyd- és bórsavmentes hűtő-kenőanyag **magas igényekhez**. A nagy nyomású adalékok megakadályozzák a kenőfilm leszakadását; a kenőfilm molekuláris méretben maximális terhelésnél is a vágószerszámon marad.

Nagy teljesítményű **csiszolókoncentrátum**, víztisztaságú (áttetsző), a legkülönbözőbb anyagok felületi kikészítéséhez. **Keverési arány 1: 40** (2,5%).

Előny:

Megnöveli a **szerszám élettartamot**, a **vágási teljesítményt** és **javítja a felületminőséget**.

Klórmentes – nem keletkeznek káros gőzök, **környezetbarát**.

A koncentrátumok **korrozóvédő**, lakk-kímélő hatásúak és **fiziológiailag veszélytelenek**, **baktériumokkal szemben stabilak**, bőrkímélők.

Figyelem:

Jokisch csúszópálya ill. ágpálya olajok külön rendelésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Kinematikus viszkozitás	10 mm ² /s
Szín	világos sárga

Kivitel	Kanna
Alak	folyékony
Tárolási hőmérséklet	5 - 40 °C
Tartalom	5 l
Termék fajtája	Vágóolaj / csiszolóolaj
Refraktométer érték	2