

Mahr**Digitális tolómérő IP67 adatkimenettel, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412742 300
GTIN	4059192002268
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző. Induktív, vízálló mérőrendszer. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat. A mérőfelületek leppeltek. Mélységmérő nélkül.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Vezetés	Magasabb vezetőpályák
Kalibrálás	A1
Automatikus kikapcsolás	igen
Üzemidő	kb. 3 év
Csőrhossz	64 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Szabvány	ISO 13385

Leolvadás	0,01 mm
Leolvadás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 300 mm
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,04 mm
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 300 mm	021010 300
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 300 mm	021000 300

Tartozék

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Elemrekesz fedél	412235

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Műanyag doboz Típus MS300	412470 MS300