

**Mérőóra, Méréstartomány / ház Ø: 10/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	432050 10/58
GTIN	4946368442389
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Precíziós mérőórák fémházzal, befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a melléskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Mérőerő	0,4 - 1,4 N
Méréstartomány	10 mm
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm
Kalibrálás	C1
Skálaérték	0,01 mm
Ház Ø	58 mm
Szabvány	DIN 878

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/432050-10/58>