




Digitális tolómérő TWIN-CAL IP67 kör keresztmetszetű mélységmérővel, Méréstartomány: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	412785 150
GTIN	7630041106299
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű, kontrasztos kijelző 11 mm méretű számokkal. Több mint 12000 óra üzemidő, 10 perc után készenléti állapot és 2 óra után automatikus kikapcsolás. ABS mérési üzemmód, integrált TLC csatlakozó adatátvitelhez. Teljes körű védelem folyadékokkal szemben. Ház acéllemez lappal és „Soft Touch” felülettel.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Külső-, belső-, lépcső- és mélységméréshez.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498918 sz., jeladó 498921 sz. BT méret.

Műszaki leírás

LCD kijelző számmagassága	11 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Automatikus kikapcsolás	igen
Kalibrálás	A1
Készenléti üzemmód kapcsolás	igen

Mélységmérő	Ø 1,6
Szabvány	ISO 13385
Mélységmérő van	igen
Csőrhossz	40 mm
Üzemidő	12000 h
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 150 mm
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Elem típusa	Gombelem
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Nemzetközi méret	CR2032
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	TESA Link Connector TLC
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

TLC adatkábel, 2 m Típus USB	498918 USB
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
TLC adatkábel, 2 m Típus D	498918 D