



Digitális lejtésmérő készülék, Típus: 360



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 467560 360 |
| GTIN | 2050001668431 |
| Árucikk kategória | 46R |

Leírás

Kivitel:

- **Alumínium váz precíziós felfekvő felületekkel, felül prizmával.**
- **A kijelzőn lévő iránynyilak megkönnyítik a 0°-ra, ill. 90°-ra történő beállítást.**
- **Értékrögzítő-funkció a mérési eredmények rögzítésére.**
- **Nullázás minden tetszőleges helyzetben.**
- **Fej fölötti munkánál a kijelző megfordul és lehetővé teszi az alulról történő leolvasást.**

Tartalom:

Tároló doboz és 1 elem 081561 sz. 6LR61 méret.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Kijelzett érték ugrások | 0,1 fok |
| Magasság | 49 mm |
| Szélesség | 31 mm |
| Méréstartomány | 360 (4x90°) fok |
| Hossz | 153 mm |
| Síktűrés | 0,0762 mm |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081561 6LR61 |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Elektronikai modul hibahatár | Horizontális 0,1 / Vertikális 0,2 fok |
| Energiaellátás | Elemes |
| Szabvány | # |
| Méréstechnika | digitális |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Kalibrálás | H2 |
| Termék fajtája | Dőlésmérő készülék |

Szolgáltatások

| | |
|--|-------------|
| KalibrálásTengelyvízmérték / elektronikus dőlésmérő készülék Pontosság 0,10 mm/m | 026620 0,10 |
|--|-------------|