



Digitális tolómérő TESA TWIN-CAL kör keresztmetszetű mélységmérővel, Méréstartomány: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	412765 150
GTIN	7630041106145
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű, kontrasztos kijelző 11 mm méretű számokkal. Több mint 12000 óra üzemidő, 10 perc után készenléti állapot és 2 óra után automatikus kikapcsolás. ABS mérési üzemmód, integrált TLC csatlakozó adatátvitelhez.

Mozgató görgővel.

Felhasználás:

Külső-, belső-, lépcső- és mélységméréshez.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tartalom:

Inkl. 1 elem, 081560 CR2032 sz.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498918 sz., jeladó 498921 sz. BT méret.

Műszaki leírás

Csőrhossz	40 mm
Kalibrálás	A1
Mélységmérő van	igen
Mélységmérő	Ø 1,6
Hajtógörgő	igen
Automatikus kikapcsolás	igen

Készenléti üzemmód kapcsolás	igen
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Szabvány	ISO 13385
Üzemidő	12000 h
LCD kijelző számmagassága	11 mm
Leolvasás	0,01 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 150 mm
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Elem típusa	Gombelem
Energiaellátás	Elemes
Nemzetközi méret	CR2032
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	TESA Link Connector TLC
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200

Tartozék

Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
TLC adatkábel, 2 m Típus D	498918 D
TLC adatkábel, 2 m Típus USB	498918 USB