

**Mahr****Digitális mérőóra i-wi leolvasás 0,0005 mm, Méréstartomány: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434318 50
GTIN	4059192014551
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Digitális mérőóra **nagyon nagy** számkijelzővel (**11 mm**) és beépített tűrés kijelzéssel (mért érték kijelzéssel, vagy anélkül). A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

**Abszolút funkció:**

nullázás minden helyzetben lehetséges, anélkül hogy a referenciához való viszonyítást elveszítené.

**Beállítható faktor** a kijelzőn történő megjelenítéssel.

Egyes funkciók közvetlenül a mérőórán zárhatóak. A beállítások és a tárolt értékek (faktor, Preset, tűrések) elemcsere után is megmaradnak.

**Funkció:**

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

**Tartalom:**

1 elem, 081560 sz., CR 2450 méret

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 498940 sz.

i-wi rádiós vevőkészülék 498912 STICK sz.

## Műszaki leírás

Méréstartomány	50 mm
Mérőerő	1,25–2,70 N
Ház Ø	58 mm
Kalibrálás	C1
Befogósár Ø h6	8 mm
Ház vastagsága	35 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,00002 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 mm
IP védettségi osztály	IP 42
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2450
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány)	0,007 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

023000 50

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001  
Max. méréstartomány 50 mm

DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 /  
0,001 Max. méréstartomány 100 mm

023010 100

## Tartozék

Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK

498914 STICK

Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK

498912 STICK

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2450

081560 CR2450

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus

498975