

Mahr**Digitális mérőóra leolvasás 0,0005 mm, Méréstartomány: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434314 25
GTIN	4059192014506
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Digitális mérőóra **nagyon nagy** számkijelzővel (**11 mm**) és beépített tűrés kijelzéssel (mért érték kijelzéssel, vagy anélkül). A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Abszolút funkció:

nullázás minden helyzetben lehetséges, anélkül hogy a referenciához való viszonyítást elveszítené.

Beállítható faktor a kijelzőn történő megjelenítéssel.

Egyes funkciók közvetlenül a mérőórán zárhatóak. A beállítások és a tárolt értékek (faktor, Preset, tűrések) elemcsere után is megmaradnak.

Funkció:

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., CR 2450 méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	25 mm
Ház Ø	58 mm
Befogózár Ø h6	8 mm
Ház vastagsága	35 mm
Kalibrálás	C1
Mérőerő	0,65–1,15 N
Átkapcsolható leolvasás	0,00002 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 mm
IP védettségi osztály	IP 42
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2450
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány)	0,004 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm	023010 100
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 30 mm	023000 30

Tartozék

Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2450	081560 CR2450
Adó Típus S4E	498966 S4E
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965