



Párhuzamos alátét készlet



Rendelési adatok

Rendelés száma	366750
GTIN	4045197293619
Árucikk kategória	32D

Leírás

Kivitel:

Páronként köszörült, keménység 60 HRC.

Pontosság: Magasságtűrés $\pm 0,01$ mm, szélességtűrés $\pm 0,02$ mm.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Lécek száma: 14 pár

Szélesség: 10 mm

Magasság: 20 mm

Magasság: 22 mm

Magasság: 45 mm

Magasság: 50 mm

Műszaki leírás

Magasság	20 mm
Magasság	22 mm
Magasság	45 mm
Magasság	50 mm
Magasság	32 mm
Magasság	40 mm
Magasság	28 mm

Magasság	30 mm
Magasság	26 mm
Magasság	24 mm
Magasság	16 mm
Magasság	14 mm
Magasság	18 mm
Magasság	35 mm
Hossz	150 mm
Szélesség	10 mm
Lécek száma	14 pár
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

Tartozék

Tartalék fadoboz párhuzamos alátétekhez Típus L1	366754 L1
Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez Szélesség 14 mm	366755 14
Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez Szélesség 16 mm	366755 16
Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez Szélesség 18 mm	366755 18
Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez Szélesség 20 mm	366755 20
Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez Szélesség 22 mm	366755 22
Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez Szélesség 24 mm	366755 24
Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez Szélesség 26 mm	366755 26
Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez Szélesség 28 mm	366755 28

Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez Szélesség 30 mm	366755 30
Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez Szélesség 32 mm	366755 32
Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez Szélesség 35 mm	366755 35
Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez Szélesség 40 mm	366755 40
Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez Szélesség 45 mm	366755 45
Párhuzamos alátét pár a 366750 sz. 150×10 mérethez Szélesség 50 mm	366755 50