



## Nedvességmodul a 474030 sz. készülékhez



### Rendelési adatok

Rendelés száma	474032
GTIN	4029547007644
Árucikk kategória	47B

### Leírás

#### Kivitel:

A helyiségben lévő levegő páratartalmának méréséhez és a harmatpont távolság meghatározásához. A 474030 sz. hőmérsékletmérő készülékre való feltűzéshez.

Hőmérséklet-méréstartomány: -20 - 50 °C

Relatív páratartalom méréstartomány: 0 - 100 %

Nedvesség felbontás: 0,1 %

Hőmérséklet hibahatár:  $\pm 0,5$  °C (0 - 50 °C)

Relatív páratartalom hibahatár:  $\pm 2$  % rF (2 - 98 % rF)

### Műszaki leírás

Hőmérséklet-méréstartomány	-20 - 50 °C
Relatív páratartalom hibahatár	$\pm 2$ % rF (2 - 98 % rF)
Hőmérséklet hibahatár	$\pm 0,5$ °C (0 - 50 °C)
Relatív páratartalom méréstartomány	0 - 100 %
Nedvesség felbontás	0,1 %
Termék fajtája	Nedvesség modul

### Szolgáltatások

Kalibrálás Infravörös hőmérsékletmérő készülék Típus A	016730 A
--------------------------------------------------------	----------

Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Infravörös hőmérsékletmérő készülék Típus A	016890 A