



Hőmérsékletmérő készülék toll hőmérséklet érzékelővel, Típus: T1



Rendelési adatok

Rendelés száma	474080 T1
GTIN	4029547008368
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Mini hőmérsékletmérő készülék zsebformátumban.

Nagy pontosság (K típusú termoelemek)

Szabadalmaztatott billenőfej (180°). Hőmérséklet mérő alámeríthető / beszúrható érzékelővel folyadékok, puha vagy por anyagok vagy a levegő méréséhez.

Tartalom:

Rögzítő csipesz, 3 elem 081561 sz. LR3 méret.

Műszaki leírás

Egyéb méréstartomány hibahatár	±1 %
Érzékelőcső hossz	200 mm
Hibahatár (-50,0 és 99,9 °C között)	±1 °C
Érzékelőcső Ø	3 mm
Működésbe lépési idő t_{99}	10 s
Felbontás	0,1 °C

Mért értékek	°C / °F
Méréstartomány	-50 +350-ig, rövid időre 500-ig °C
Elem élettartama kb.	1000 óra
Kalibrálás	I7
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
A tartalmazott elemek száma	3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Hőmérsékletmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásHőmérséklet-érzékelő kijelzőkészülékkel / anélkül Típus A	027520 A
---	----------

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------