



Párhuzamos alátét készlet



Rendelési adatok

Rendelés száma	366751
GTIN	4045197559371
Árucikk kategória	32D

Leírás

Kivitel:

Páronként köszörült, keménység 60 HRC.

Pontosság: Magasságtűrés $\pm 0,01$ mm, szélességtűrés $\pm 0,02$ mm.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Lécek száma: 9 pár

Szélesség: 4 mm

Magasság: 10 mm

Magasság: 30 mm

Magasság: 22 mm

Magasság: 42 mm

Műszaki leírás

Szélesség	4 mm
Magasság	10 mm
Magasság	30 mm

Magasság	22 mm
Magasság	42 mm
Magasság	18 mm
Magasság	34 mm
Magasság	26 mm
Magasság	38 mm
Magasság	14 mm
Hossz	160 mm
Lécek száma	9 pár
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

Tartozék

Párhuzamos alátét pár a 366751 sz. 160×4 mérethez Szélesség 10 mm	366760 10
Párhuzamos alátét pár a 366751 sz. 160×4 mérethez Szélesség 14 mm	366760 14
Párhuzamos alátét pár a 366751 sz. 160×4 mérethez Szélesség 18 mm	366760 18
Párhuzamos alátét pár a 366751 sz. 160×4 mérethez Szélesség 22 mm	366760 22
Párhuzamos alátét pár a 366751 sz. 160×4 mérethez Szélesség 26 mm	366760 26
Párhuzamos alátét pár a 366751 sz. 160×4 mérethez Szélesség 30 mm	366760 30
Párhuzamos alátét pár a 366751 sz. 160×4 mérethez Szélesség 34 mm	366760 34
Párhuzamos alátét pár a 366751 sz. 160×4 mérethez Szélesség 38 mm	366760 38
Párhuzamos alátét pár a 366751 sz. 160×4 mérethez Szélesség 42 mm	366760 42