

Mahr**Szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 14,5 mm, Méréstartomány
irányonként / ház Ø: 0,4/29mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 436401 0,4/29 |
| GTIN | 4059192013233 |
| Árucikk kategória | 43A |

Leírás**Kivitel:**

Nagy pontosságú szögtapintós mérőórák drágakő csapágyazású mérőművel kézre álló, robusztus kivitelben. A ház és a fecskefarok tartóprizmák egy darabból készülnek, így a befogás különösen merev. Korrózióvédelem a ház mattkrómozásával.

1/100-os leolvasással és oldalsó letapintással. Tapintókar a számlaphoz képest vízszintesen mozgatható.

Mahr – Rubin csapágyazású mérőszerszám keményfém mérőgömbbel. Tapintókar csapágyazás egy darabból álló villában, ezért különösen pontos egytengelyűség; nem mágnesezhető.

Felhasználás:

Pontos összehasonlító-mérőkészülék körfutás-vizsgálatoknál a névleges mérettől való eltérés vizsgálatára, furatmérésekre, felületek párhuzamosságának és sík felületűségének vizsgálatára, valamint munkadarabok beállítására.

Tartalom:

Szállítás Ø 8 mm befogócsappal.

Opcionális tartozék:

Négyszög-tartó 436510 sz., központosító tartó 436512 sz., csuklós mérőóra állvány 359680 sz.

Alkatrész:

Tartalék tapintó HM- vagy rubingömbbel külön rendelésre szállítható.

Figyelem:

További DIN 2270 szerinti információk: Leolvasás 0,01 – Eltérési tartomány 10µm, teljes eltérési tartomány 13 µm, mérésirány átfordulás tartomány 3 µm.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Leolvasás | 0,01 mm |
| Ház Ø | 29 mm |
| Mérőerő | 0,25 N |
| Méréstartomány irányonként | 0,4 mm |
| Billenési tartomány | 2×110 fok |
| Befogósár Ø h6 | 8 mm |
| Tapintókar hossza | 14,5 mm |
| Mérőóra Ø | 2 mm |
| Szabvány | DIN 2270 |
| Méréstechnika | analóg |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Kalibrálás | C5 |
| Termék fajtája | Lever dial indicator |

Szolgáltatások

| | |
|---|---------------|
| DAkKS kalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG | 023340 ANALOG |
| KalibrálásSzögtapintós mérőóra Típus ANALOG | 023330 ANALOG |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Tartalék üveg szögtapintós mérőórához Külső Ø 30 mm | 436328 30 |
| Csuklós mérőóra állvány Hatósugár 120 mm | 359680 120 |
| Központosító tartó Típus | 436512 |
| Befogósár szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 4 mm | 436311 4 |
| Befogósár szögtapintós mérőórához Szár Ø h6 8 mm | 436311 8 |

Négyzög tartó kisméretű tapintóhoz

436510