



Kompakt leszorító Monobloc, Kinyúlás A: 34mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370150 34
GTIN	4045197312877
Árucikk kategória	39K

Leírás

Kivitel:

Kompakt leszorító függőleges leszorításhoz

Opcionális tartozék:

Lásd 370350 – 370560 sz.

Figyelem:

A 370450 – 370470 sz. rögzítőcsavarok nem képezik a tartalom részét.

Műszaki leírás

Szorítási magasság S	0 - 80 mm
Maximális szorítóerő	16 kN
Kinyúlás A	34 mm
Magasság H	89 mm
Szélesség B	40 mm
Hossz L	108 mm
Maximális nyomaték	80 Nm
Sorozat	monobloc

Termék fajtája

Kompakt leszorító

TartozékSzorítókulcs, 11-es méret, Monobloc-hoz, Duo-hoz és
láncfeszítő szerszámhoz

370350