



Átalakító túske MK szárral, MK / fúrótokmány kúp: 4/16



Rendelési adatok

Rendelés száma	342500 4/16
GTIN	4045197296894
Árucikk kategória	32X

Leírás

Kivitel:

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

MK-szárral és kiütőlappal.

Precíz, kedvező árú kivitel.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, esztergagépeken, készülékeken stb.

Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Műszaki leírás

Fúrótokmány kúp DIN 238	B 16
Kúp Ø D	15,733 mm
Morse-kúp MK méret	4
Termék fajtája	Fúrótokmány befogó