

**T-horonycsap, M12, T-horonynévlegesmérethez: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370540 14
GTIN	4020772080044
Árucikk kategória	35A

Leírás**Felhasználás:**

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a **teljes** menethossz becsavarása esetén.

Műszaki leírás

T-horony névleges méret	14 mm
Hossz	22 mm
Magasság k	8 mm
Szélesség e	22 mm
Szélesség a	13,7 mm
Típus	508

Szabvány	DIN 508
Menetméret	M12
menettel	igen
Anyag	Nemesíthető acél
Szilárdsági osztály	10
Termék fajtája	Horonycsap