



Kompakt leszorító Duo



Rendelési adatok

Rendelés száma	370260
GTIN	4045197312914
Árucikk kategória	39K

Leírás

Kivitel:

- 2 különböző feszítőkarral (egyenes ill. könyökös).
- Emelés is lehetséges a feszítőkar átfordításával.

Opcionális tartozék:

Lásd a 370350 – 370560 sz. alatt

Figyelem:

A 370450 – 370470 sz. rögzítőcsavarok nem képezik a tartalom részét.

Műszaki leírás

Befogási magasság nyomás S (egyenes szorítókar)	0 - 80 mm
Kinyúlás A (egyenes szorítókar)	46 - 88 mm
Befogási magasság emelés S (egyenes szorítókar)	52 - 142 mm
Befogási magasság nyomás S (könyökös szorítókar)	38 - 129 mm
Kinyúlás A (könyökös szorítókar)	48 - 91 mm
Befogási magasság emelés S (könyökös szorítókar)	4 - 94 mm
Max. szorítóerő – betolt szorítókar-pozíciónál	11 kN
Max. szorítóerő – kihúzott szorítókar-pozíciónál	8 kN
Magasság H	95 mm

Szélesség B	40 mm
Hossz L	120 mm
Sorozat	Duo
Termék fajtája	Kompakt leszorító

Tartozék

Szorítókulcs, 11-es méret, Monobloc-hoz, Duo-hoz és láncfeszítő szerszámhoz	370350
---	--------