

MK átalakító túske, precíziós kivitel, MK / fúrótokmány kúp: 0/6



Rendelési adatok

Rendelés száma	342600 0/6
GTIN	4045197308498
Árucikk kategória	33A

Leírás

Kivitel:

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

MK-szárral és kiütőlappal.

A **precíziós kivitel** maximális körfutási pontosságú és önzáró nagy teljesítményű fúrótokmányokhoz (341000 sz.) ajánlott.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, esztergagépeken, készülékeken stb.

Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Műszaki leírás

Kúp Ø D	6,35 mm
Morse-kúp MK méret	0
Fúrótokmány kúp DIN 238	B 6
Termék fajtája	Fúrótokmány befogó