



## Átalakító túske MK szárral, MK / fúrótokmány kúp: 2/12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	342500 2/12
GTIN	4045197296825
Árucikk kategória	32X

### Leírás

#### Kivitel:

**Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült.** Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

MK-szárral és kiütőlappal.

Precíz, kedvező árú kivitel.

#### Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, esztergagépeken, készülékeken stb.

#### Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Műszaki leírás

Kúp Ø D	12,065 mm
Fúrótokmány kúp DIN 238	B 12
Morse-kúp MK méret	2
Termék fajtája	Fúrótokmány befogó