

MK átalakító túske, precíziós kivitel, MK / fúrótokmány kúp: 2/18



Rendelési adatok

Rendelés száma	342600 2/18
GTIN	4045197308580
Árucikk kategória	33A

Leírás

Kivitel:

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

MK-szárral és kiütőlappal.

A **precíziós kivitel** maximális körfutási pontosságú és önzáró nagy teljesítményű fúrótokmányokhoz (341000 sz.) ajánlott. A száruk illenek a B18 rövidített fúrótokmány kúpba (kúp Ø 17,431 mm): 341000, 341010 és 341250 sz. fúró befogó.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, esztergagépeken, készülékeken stb.

Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Műszaki leírás

Morse-kúp MK méret	2
Fúrótokmány kúp DIN 238	B 18
Kúp Ø D	17,78 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány befogó