

**T-horonycsap, M12, T-horonynévlegesmérethez: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370540 18
GTIN	4020772158903
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Felhasználás:**

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

**Szabvány:**

**DIN 508**

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

**Figyelem:**

Teljes terhelhetőség csak a **teljes** menethossz becsavarása esetén.

**Műszaki leírás**

Magasság k	10 mm
Szélesség e	28 mm
Hossz	28 mm
T-horony névleges méret	18 mm
Szélesség a	17,7 mm
Típus	508

Szabvány	DIN 508
Menetméret	M12
menettel	igen
Anyag	Nemesíthető acél
Szilárdsági osztály	10
Termék fajtája	Horonycsap