

## MK átalakító túske, precíziós kivitel, MK / fúrótokmány kúp: 5/22



### Rendelési adatok

Rendelés száma	342600 5/22
GTIN	4045197308696
Árucikk kategória	33A

### Leírás

#### Kivitel:

**Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült.** Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

MK-szárral és kiütőlappal.

A **precíziós kivitel** maximális körfutási pontosságú és önzáró nagy teljesítményű fúrótokmányokhoz (341000 sz.) ajánlott.

#### Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, esztergagépeken, készülékeken stb.

#### Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Műszaki leírás

Fúrótokmány kúp DIN 238	B 22
Morse-kúp MK méret	5
Kúp Ø D	21,793 mm
Termék fajtája	Fúrótokmány befogó