



Átalakító túske MK szárral, MK / fúrótokmány kúp: 2/18



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 342500 2/18 |
| GTIN | 4045197296849 |
| Árucikk kategória | 32X |

Leírás

Kivitel:

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

MK-szárral és kiütőlappal.

Precíz, kedvező árú kivitel.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, esztergagépeken, készülékeken stb.

Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fúrótokmány kúp DIN 238 | B 18 |
| Kúp Ø D | 17,78 mm |
| Morse-kúp MK méret | 2 |
| Termék fajtája | Fúrótokmány befogó |