



## Szorítóköröm, rövid, Horonyszélesség a: 14mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370665 14
GTIN	4020772077150
Árucikk kategória	35A

### Leírás

**Kivitel:**

- Fokozatmentesen beállítható.
- Nemesített, horganyzott és kéken passzívált.

**Tartalom:**

U-elemmel, komplett T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

### Műszaki leírás

T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	1412100 méret
Horonyszélesség a	14 mm
Szorítási magasság h	0 - 35 mm
Hossz L	88 mm
Szélesség B	38 mm
Típus	6313K
Termék fajtája	Szorítóköröm

---

## Tartozék

Racsnis szorítókar Horonyszélesség a 12 mm

370750 12