



## Állítható szorítóvas lépcsős, Horonyszélesség a: 12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	370685 12
GTIN	4020772074593
Árucikk kategória	35A

### Leírás

**Kivitel:**

Nemesíthető acél lakkozva, csavarszilárdság 8.8.

**Felhasználás:**

**A legkisebb befogási magasság eléréséhez fordítsa meg a szorítóvasat.**

**Tartalom:**

Kompletten állítócsavarral és T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

### Műszaki leírás

A csúcs horonytól mért e távolsága	21 mm
Lépcsőmagasság $A_1$	8 mm
Lépcsőmélység $A_2$	10 mm
Horonyszélesség a	12 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	1212100 méret
Horony hossza f	40 mm

Szorítási magasság h	10 - 48 mm
Hossz L	100 mm
Szélesség B	40 mm
Magasság H	20 mm
Típus	6314AV
Termék fajtája	Szorítóvas

---

## Tartozék

Racsnis szorítókar Horonyszélesség a 12 mm	370750 12
--	-----------