

**T-horonycsap, M8, T-horonynévlegesmérethez: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370520 16
GTIN	4020772153465
Árucikk kategória	35A

**Leírás****Felhasználás:**

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

**Szabvány:**

**DIN 508**

**Alapanyag:**

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

**Figyelem:**

Teljes terhelhetőség csak a **teljes** menethossz becsavarása esetén.

**Műszaki leírás**

Kő magassága	18 mm
Szélesség e	25 mm
T-horony névleges méret	16 mm
Hossz	25 mm
Magasság k	9 mm
Szélesség a	15,7 mm

Típus	508
Szabvány	DIN 508
Menetméret	M8
menettel	igen
Anyag	Nemesíthető acél
Szilárdsági osztály	10
Termék fajtája	Horonycsap