

MK átalakító túske, precíziós kivitel, MK / fúrótokmány kúp: 3/18



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 342600 3/18 |
| GTIN | 4045197308610 |
| Árucikk kategória | 33A |

Leírás

Kivitel:

Edzett és az emelkedés szerint pontosan köszörült. Nagy körfutási pontosság hosszú távon, mivel a forgács nem nyomódik be az edzett felületbe és kisebb ütések nem okoznak bemélyedéseket.

MK-szárral és kiütőlappal.

A **precíziós kivitel** maximális körfutási pontosságú és önzáró nagy teljesítményű fúrótokmányokhoz (341000 sz.) ajánlott. A száruk illenek a B18 rövidített fúrótokmány kúpba (kúp Ø 17,431 mm): 341000, 341010 és 341250 sz. fúró befogó.

Felhasználás:

Fúrótokmányok felfogására marógépeken, esztergagépeken, készülékeken stb.

Szabvány:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Morse-kúp MK méret | 3 |
| Fúrótokmány kúp DIN 238 | B 18 |
| Kúp Ø D | 17,78 mm |
| Termék fajtája | Fúrótokmány befogó |