



Szorítóköröm, rövid, Horonyszélesség a: 18mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	370665 18
GTIN	4020772077198
Árucikk kategória	35A

Leírás

Kivitel:

- Fokozatmentesen beállítható.
- Nemesített, horganyzott és kéken passzívált.

Tartalom:

U-elemmel, komplett T-horonycsavarral DIN 787 (375300 sz.).

Műszaki leírás

Horonyszélesség a	18 mm
T-horonycsavar DIN 787, 375300 sz.	1816160 méret
Szorítási magasság h	0 - 55 mm
Hossz L	130 mm
Szélesség B	56 mm
Típus	6313K
Termék fajtája	Szorítóköröm

Tartozék

Racsnis szorítókar Horonyszélesség a 16 mm

370750 16