



Vastagságmérő készülék, Méréstartomány: 0-50mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 438280 0-50 |
| GTIN | 4031452200430 |
| Árucikk kategória | 46C |

Leírás

Kivitel:

Vastagságmérő készülék nyomókarral. Erős, ergonomikus váz. Edzett és köszörült mérőfelületek.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Méréstartomány | 0 - 50 mm |
| Leolvasás | 0,1 mm |
| Mérőfelület Ø | 10 mm |
| Kinyúlás | 50 mm |
| Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 0,08 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Termék fajtája | Gyors vastagságmérők |
| Méréstechnika | analóg |
| Csomagolás | Stabil doboz |

Kalibrálás

C6

SzolgáltatásokKalibrálás Gyors vastagságmérők Max. mérésstartomány
200

023420 200