

## Kúpos szorítóhüvely menetfúrókhoz, MK/Ø: 2/10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	345000 2/10
GTIN	4045197311696
Árucikk kategória	37E

### Leírás

**Kivitel:**

Edzett, furat és külső kúp köszörült.

**Felhasználás:**

Hengeres menetfúrók és dörzsárak befogására négyszög-menesztéssel.

**Szabvány:**

**DIN 6328**

**Alkalmazás:**

Állítóhüvelyekbe, lengőtartókba, betétekbe és többorsós automatákba történő befogáshoz, szorosan egymás mellett lévő orsók esetén.

**Figyelem:**

Marási munkákhoz nem alkalmas!

### Műszaki leírás

Szár □-höz	8 mm
Szár Ø-höz	10 mm
Termék fajtája	Szorítópatron