



Villás szorítóvas orral, DIN 6315 GN, Horonyszélesség×teljes hossz: 33X400mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	371400 33X400
GTIN	4020772070977
Árucikk kategória	35A

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

Műszaki leírás

Felfogó csavarokhoz	M30
Teljes hossz	400 mm
Szélesség	80 mm
Magasság	50 mm
Horonyszélesség	33 mm
Típus	6315GN
Szabvány	DIN 6315 GN
Termék fajtája	Szorítóvas