

Kúpos szorítóhüvely menetfúrókhoz, MK/Ø: 1/7



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 345000 1/7 |
| GTIN | 4045197311627 |
| Árucikk kategória | 37E |

Leírás

Kivitel:

Edzett, furat és külső kúp köszörült.

Felhasználás:

Hengeres menetfúrók és dörzsárak befogására négyszög-menesztéssel.

Szabvány:

DIN 6328

Alkalmazás:

Állítóhüvelyekbe, lengőtartókba, betétekbe és többorsós automatákba történő befogáshoz, szorosan egymás mellett lévő orsók esetén.

Figyelem:

Marási munkákhoz nem alkalmas!

Műszaki leírás

| | |
|----------------|---------------|
| Szár Ø-höz | 7 mm |
| Szár □-höz | 5,5 mm |
| Termék fajtája | Szorítópatron |