

## Kúpos szorítóhüvely menetfúrókhoz, MK/Ø: 3/9



### Rendelési adatok

Rendelés száma	345000 3/9
GTIN	4045197311733
Árucikk kategória	37E

### Leírás

**Kivitel:**

Edzett, furat és külső kúp köszörült.

**Felhasználás:**

Hengeres menetfúrók és dörzsárak befogására négyszög-menesztéssel.

**Szabvány:**

**DIN 6328**

**Alkalmazás:**

Állítóhüvelyekbe, lengőtartókba, betétekbe és többorsós automatákba történő befogáshoz, szorosan egymás mellett lévő orsók esetén.

**Figyelem:**

Marási munkákhoz nem alkalmas!

### Műszaki leírás

Szár Ø-höz	9 mm
Szár □-höz	7 mm
Termék fajtája	Szorítópatron