



## Villás szorítóvas letörve, DIN 6315 B, Horonyszélesség×teljes hossz: 22X315mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 371600 22X315 |
| GTIN              | 4020772070571 |
| Árucikk kategória | 35A           |

### Leírás

#### Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

### Műszaki leírás

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Szélesség           | 62 mm      |
| Felfogó csavarokhoz | M20; M22   |
| Horonyszélesség     | 22 mm      |
| Magasság            | 40 mm      |
| Teljes hossz        | 315 mm     |
| Típus               | 6315B      |
| Szabvány            | DIN 6315 B |
| Termék fajtája      | Szorítóvas |